

# 中綿式ペン容器



製造などで【塗る】工程がある場合、  
ペン型容器へ液を充填することで、



**作業効率の向上が見込めます**

ハケ、筆塗りよりも

**均一に塗布できます**



気密性があるため、充填後も

**そのまま保管可能**



※プラスチック製のため、

溶剤の種類によっては長期保管できない場合がございます。

## 商品の特徴




- ◆ ペンに内蔵されている中綿（インクタンク）に液を浸み込ませて使用します。
- ◆ 低粘度の液の塗布が可能です（※目安として 20mPa・s 程度まで）。
- ◆ キャップを外すと、すぐに筆記することが出来ます。
- ◆ はめ込み式のため、一度ペンを組み立てると分解できません（使い切り）。
- ◆ 充填・組立加工は相談により承ります。

※ご使用用途に関する内容液、性能、安全性等は十分ご検証をお願い致します。

お問い合わせ名	筆記線幅 (参考)
中綿式 -1	3mm
中綿式 -2	1 ~ 5mm
中綿式 -3	1mm
中綿式 -4	0.5mm

液充填量	容器寸法
1~2mL	φ11×139mm



番号	部品名	材質
①	キャップ	PP
②	芯	ポリエステルなど
③	本体	PP
④	尾栓	PP
⑤	中綿	ポリエステルなど

ご用命は・・・